

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 7/16-27

Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 130045 7/16-27 |
| GTIN | 4062406048235 |
| Classe d'article | 10N |

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 27
 Filetage Ø: 11,112 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 9 mm
 Carré corps □: 7 mm
 Ø perçage: 10,2 mm

Description technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Ø queue D _s | 9 mm |
| Filetage Ø | 11,112 mm |
| Pas de filetage | 0,94 mm |
| Filets au pouce | 27 |
| Carré corps □ | 7 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Profondeur de filetage | 27,78 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de dents Z | 3 |
| Type d'outils | HSS E |
| Longueur totale L | 110 mm |
| Norme | DIN 376 |
| Ø perçage | 10,2 mm |
| Type de filetage | UNS |
| Taille de filetage | 7/16-27 UNS |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | droite |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |