

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.1/2-20**

**Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130046 1.1/2-20 |
| GTIN             | 4062406051594   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 38,1 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Carré corps □: 24 mm  
 Ø perçage: 36,89 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filetage Ø             | 38,1 mm  |
| Profondeur de filetage | 95,25 mm |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 32 mm    |
| Nombre de goujures     | 4        |
| Ø perçage              | 36,89 mm |
| Filets au pouce        | 20       |
| Type d'outils          | HSS E    |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Longueur totale L                  | 200 mm                                     |
| Nombre de dents Z                  | 4  |
| Carré corps □                      | 24 mm                                      |
| Pas de filetage                    | 1,27 mm                                    |
| Norme                              | DIN 376                                    |
| Type de filetage                   | UN-LH                                      |
| Taille de filetage                 | 1.1/2-20 UN LH                             |
| Revêtement                         | TiN  |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |