

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 13/16-20**

**Données de commande**

N° commande	130045 13/16-20
GTIN	4062406048655
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNEF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 20,638 mm  
 Longueur totale L: 140 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Carré corps □: 14,5 mm  
 Ø perçage: 19,6 mm

**Description technique**

Filets au pouce	20
Longueur totale L	140 mm
Pas de filetage	1,27 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Profondeur de filetage	51,6 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	19,6 mm

Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Filetage Ø	20,638 mm
Carré corps □	14,5 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	13/16-20 UNEF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud