

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 9/16-12****Données de commande**

N° commande	130045 9/16-12
GTIN	4062406048440
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 12  
Filetage Ø: 14,288 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm  
Carré corps □: 9 mm  
Ø perçage: 12,15 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	9 mm
Filetage Ø	14,288 mm
Filets au pouce	12
Profondeur de filetage	35,72 mm
Pas de filetage	2,117 mm

Longueur totale L	110 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	12,15 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	9/16-12 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud