

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1-16****Données de commande**

N° commande	130046 1-16
GTIN	4062406051082
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 25,4 mm  
Longueur totale L: 160 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 20 mm  
Carré corps □: 16 mm  
Ø perçage: 23,9 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,588 mm
Carré corps □	16 mm
Ø perçage	23,9 mm
Profondeur de filetage	63,5 mm
Filetage Ø	25,4 mm
Type d'outils	HSS E

Filets au pouce	16
Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Longueur totale L	160 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1-16 UN LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud