

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 7/8-10**

**Données de commande**

N° commande	130045 7/8-10
GTIN	4062406048754
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 10  
 Filetage Ø: 22,225 mm  
 Longueur totale L: 140 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Carré corps □: 14,5 mm  
 Ø perçage: 19,75 mm

**Description technique**

Filetage Ø	22,225 mm
Norme	DIN 376
Carré corps □	14,5 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Ø perçage	19,75 mm

Filets au pouce	10
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	55,56 mm
Longueur totale L	140 mm
Pas de filetage	2,54 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	7/8-10 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud