

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 15/16-20**

**Données de commande**

N° commande	130045 15/16-20
GTIN	4062406048778
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNEF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 23,812 mm  
 Longueur totale L: 160 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Carré corps □: 14,5 mm  
 Ø perçage: 22,7 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,27 mm
Filets au pouce	20
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Norme	DIN 376
Filetage Ø	23,812 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	59,53 mm

Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Carré corps □	14,5 mm
Ø perçage	22,7 mm
Longueur totale L	160 mm
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	15/16-20 UNEF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud