

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 3/8-24**

**Données de commande**

N° commande	130045 3/8-24
GTIN	4062406048174
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 24  
 Filetage Ø: 9,525 mm  
 Longueur totale L: 100 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Carré corps □: 8 mm  
 Ø perçage: 8,5 mm

**Description technique**

Ø perçage	8,5 mm
Filets au pouce	24
Longueur totale L	100 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	9,525 mm
Carré corps □	8 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	23,83 mm
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 371
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	3/8-24 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud