

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.1/4-10

Données de commande

N° commande	130046 1.1/4-10
GTIN	4062406051372
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 10
 Filetage Ø: 31,75 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 25 mm
 Carré corps □: 20 mm
 Ø perçage: 29,5 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Ø perçage	29,5 mm
Nombre de dents Z	4
Carré corps □	20 mm
Filets au pouce	10
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 376

Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	31,75 mm
Profondeur de filetage	79,38 mm
Longueur totale L	180 mm
Pas de filetage	2,54 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.1/4-10 UNS LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud