

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.7/16-18****Données de commande**

N° commande	130046 1.7/16-18
GTIN	4062406051549
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNEF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 18  
Filetage Ø: 36,512 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
Carré corps □: 22 mm  
Ø perçage: 35,3 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm
Filets au pouce	18
Filetage Ø	36,512 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Carré corps □	22 mm
Type d'outils	HSS E

Nombre de goujures	4
Longueur totale L	200 mm
Ø perçage	35,3 mm
Profondeur de filetage	91,28 mm
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	1.7/16-18 UNEF LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud