

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.3/4-14

Données de commande

N° commande	130046 1.3/4-14
GTIN	4062406051884
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 14
 Filetage Ø: 44,45 mm
 Longueur totale L: 220 mm
 Ø queue D_s: 36 mm
 Carré corps □: 29 mm
 Ø perçage: 42,85 mm

Description technique

Profondeur de filetage	111,1 mm
Carré corps □	29 mm
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	14
Norme	DIN 376
Longueur totale L	220 mm
Ø perçage	42,85 mm

Ø queue D _s	36 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	44,45 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.3/4-14 UNS LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud