

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 11/16-12****Données de commande**

N° commande	130046 11/16-12
GTIN	4062406050801
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 12  
Filetage Ø: 17,462 mm  
Longueur totale L: 125 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
Carré corps □: 11 mm  
Ø perçage: 15,5 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Carré corps □	11 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	43,7 mm
Longueur totale L	125 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm

Ø perçage	15,5 mm
Filets au pouce	12
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	2,117 mm
Filetage Ø	17,462 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	11/16-12 UN LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud