

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 3/8-24**

**Données de commande**

N° commande	130046 3/8-24
GTIN	4062406050412
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 24  
 Filetage Ø: 9,525 mm  
 Longueur totale L: 100 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 10 mm  
 Carré corps □: 8 mm  
 Ø perçage: 8,5 mm

**Description technique**

Carré corps □	8 mm
Nombre de dents Z	3
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Norme	DIN 371
Longueur totale L	100 mm
Filets au pouce	24
Ø perçage	8,5 mm

Profondeur de filetage	23,83 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,058 mm
Filetage Ø	9,525 mm
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	3/8-24 UNF LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud