

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1/4-20

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130046 1/4-20 |
| GTIN | 4062406050283 |
| Classe d'article | 10N |

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 20
 Filetage Ø: 6,35 mm
 Longueur totale L: 80 mm
 Ø queue D_s: 7 mm
 Carré corps □: 5,5 mm
 Ø perçage: 5,11 mm

Description technique

| | |
|------------------------|---------|
| Pas de filetage | 1,27 mm |
| Nombre de goujures | 3 |
| Carré corps □ | 5,5 mm |
| Type d'outils | HSS E |
| Profondeur de filetage | 15,9 mm |
| Longueur totale L | 80 mm |
| Ø perçage | 5,11 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Filetage Ø | 6,35 mm |
| Filets au pouce | 20 |
| Ø queue D _s | 7 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Norme | DIN 371 |
| Type de filetage | UNC-LH |
| Taille de filetage | 1/4-20 UNC LH |
| Revêtement | TiN |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |