

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 3/8-27****Données de commande**

N° commande	130046 3/8-27
GTIN	4062406050405
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 27
Filetage Ø: 9,525 mm
Longueur totale L: 100 mm
Ø queue D_s: 10 mm
Carré corps □: 8 mm
Ø perçage: 8,7 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 371
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	9,525 mm
Carré corps □	8 mm
Pas de filetage	0,94 mm
Ø queue D _s	10 mm

Nombre de dents Z	3
Ø perçage	8,7 mm
Longueur totale L	100 mm
Filets au pouce	27
Profondeur de filetage	23,83 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	3/8-27 UNS LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud