

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 2-12**

**Données de commande**

N° commande	130046 2-12
GTIN	4062406052126
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 12  
 Filetage Ø: 50,8 mm  
 Longueur totale L: 250 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Carré corps □: 32 mm  
 Ø perçage: 48,8 mm

**Description technique**

Longueur totale L	250 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Filets au pouce	12
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	32 mm

Pas de filetage	2,117 mm
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	127 mm
Ø perçage	48,8 mm
Filetage Ø	50,8 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	2-12 UN LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud