

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.5/8-24****Données de commande**

N° commande	130046 1.5/8-24
GTIN	4062406051723
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 24
Filetage Ø: 41,275 mm
Longueur totale L: 200 mm
Ø queue D_s: 32 mm
Carré corps □: 24 mm
Ø perçage: 40,35 mm

Description technique

Filets au pouce	24
Longueur totale L	200 mm
Ø queue D _s	32 mm
Profondeur de filetage	103,19 mm
Filetage Ø	41,275 mm
Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	1,058 mm

Norme	DIN 376
Ø perçage	40,35 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	24 mm
Nombre de goujures	4
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.5/8-24 UNS LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud