

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 2-14****Données de commande**

N° commande	130046 2-14
GTIN	4062406052119
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 14  
Filetage Ø: 50,8 mm  
Longueur totale L: 250 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
Carré corps □: 32 mm  
Ø perçage: 49,25 mm

**Description technique**

Ø perçage	49,25 mm
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	127 mm
Carré corps □	32 mm
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	250 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Filets au pouce	14
Filetage Ø	50,8 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de goujures	4
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2-14 UNS LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud