

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.5/8-8****Données de commande**

N° commande	130046 1.5/8-8
GTIN	4062406051792
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 8  
Filetage Ø: 41,275 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
Carré corps □: 24 mm  
Ø perçage: 38,3 mm

**Description technique**

Filets au pouce	8
Nombre de dents Z	4
Ø perçage	38,3 mm
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	103,19 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	24 mm

Longueur totale L	200 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	41,275 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.5/8-8 UN LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud