

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 5/8-11**

**Données de commande**

N° commande	130046 5/8-11
GTIN	4062406050764
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 11  
 Filetage Ø: 15,875 mm  
 Longueur totale L: 110 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 12 mm  
 Carré corps □: 9 mm  
 Ø perçage: 13,53 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Filets au pouce	11
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 376
Carré corps □	9 mm
Filetage Ø	15,875 mm
Nombre de goujures	3

Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	39,7 mm
Longueur totale L	110 mm
Pas de filetage	2,309 mm
Ø perçage	13,53 mm
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	5/8-11 UNC LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud