

Garant
Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, non revêtu, Type: 2.1/8-12

Données de commande

N° commande	130050 2.1/8-12
GTIN	4062406052188
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 12
 Filetage Ø: 54 mm
 Longueur totale L: 140 mm
 Ø queue D_s: 40 mm
 Carré corps □: 32 mm
 Ø perçage: 52 mm

Description technique

Carré corps □	32 mm
Nombre de dents Z	6
Pas de filetage	2,11 mm
Ø perçage	52 mm
Filets au pouce	12
Filetage Ø	54 mm
Longueur totale L	140 mm

Nombre de goujures	6
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	40 mm
Profondeur de filetage	80,96 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	2.1/8-12 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud