

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: NO.6-40****Données de commande**

N° commande	130046 NO.6-40
GTIN	4062406050023
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 40  
Filetage Ø: 3,505 mm  
Longueur totale L: 56 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 4 mm  
Carré corps □: 3 mm  
Ø perçage: 2,95 mm

**Description technique**

Filets au pouce	40
Norme	DIN 371
Profondeur de filetage	8,8 mm
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	2,95 mm
Filetage Ø	3,505 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	4 mm

Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	0,635 mm
Carré corps □	3 mm
Nombre de goujures	3
Longueur totale L	56 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	6-40 UNF LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud