

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: NO.8-32**

**Données de commande**

N° commande	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 32  
 Filetage Ø: 4,166 mm  
 Longueur totale L: 63 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
 Carré corps □: 3,4 mm  
 Ø perçage: 3,42 mm

**Description technique**

Filetage Ø	4,166 mm
Profondeur de filetage	10,4 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,794 mm
Filets au pouce	32
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	3,42 mm

Nombre de dents Z	3
Carré corps □	3,4 mm
Longueur totale L	63 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	4,5 mm
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	8-32 UNC LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud