

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: NO.1-72**

**Données de commande**

N° commande	130046 NO.1-72
GTIN	4062406049928
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 72  
 Filetage Ø: 1,854 mm  
 Longueur totale L: 45 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
 Carré corps □: 2,1 mm  
 Ø perçage: 1,55 mm

**Description technique**

Ø perçage	1,55 mm
Nombre de goujures	2
Profondeur de filetage	4,635 mm
Filetage Ø	1,854 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	2,8 mm
Norme	DIN 371
Filets au pouce	72

Pas de filetage	0,353 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L	45 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	2,1 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	1-72 UNF LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud