

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: NO.12-40****Données de commande**

N° commande	130046 NO.12-40
GTIN	4062406050153
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 40  
Filetage Ø: 5,486 mm  
Longueur totale L: 80 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm  
Carré corps □: 4,9 mm  
Ø perçage: 4,9 mm

**Description technique**

Pas de filetage	0,635 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	4,9 mm
Ø perçage	4,9 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Filets au pouce	40

Profondeur de filetage	13,7 mm
Nombre de goujures	3
Longueur totale L	80 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	5,486 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	12-40 UNS LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud