

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: NO.5-44****Données de commande**

N° commande	130046 NO.5-44
GTIN	4062406050009
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNF-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 44
Filetage Ø: 3,175 mm
Longueur totale L: 56 mm
Ø queue D_s: 3,5 mm
Carré corps □: 2,7 mm
Ø perçage: 2,7 mm

Description technique

Profondeur de filetage	7,9 mm
Ø queue D _s	3,5 mm
Nombre de goujures	3
Ø perçage	2,7 mm
Pas de filetage	0,577 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	56 mm

Filets au pouce	44
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 371
Filetage Ø	3,175 mm
Carré corps □	2,7 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	5-44 UNF LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud