

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 2.1/8-8**

**Données de commande**

N° commande	130051 2.1/8-8
GTIN	4062406053321
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS  
 Filets au pouce: 8  
 Filetage Ø: 54 mm  
 Longueur totale L: 140 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Carré corps □: 32 mm  
 Ø perçage: 51 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	6
Ø perçage	51 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Filetage Ø	54 mm
Nombre de goujures	6
Filets au pouce	8

Carré corps □	32 mm
Profondeur de filetage	80,96 mm
Type d'outils	HSS
Longueur totale L	140 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	2.1/8-8 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud