

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, Type: 3.5/8-12****Données de commande**

N° commande	130055 3.5/8-12
GTIN	4062406055134
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS  
Filets au pouce: 12  
Filetage Ø: 92,075 mm  
Longueur totale L: 180 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 56 mm  
Carré corps □: 44 mm  
Ø perçage: 90,1 mm

**Description technique**

Filets au pouce	12
Nombre de goujures	10
Pas de filetage	2,11 mm
Filetage Ø	92,075 mm
Longueur totale L	180 mm
Nombre de dents Z	10
Ø queue D <sub>s</sub>	56 mm
Ø perçage	90,1 mm

Profondeur de filetage	138,11 mm
Carré corps □	44 mm
Type d'outils	HSS
Type de filetage	UN
Taille de filetage	3.5/8-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud