

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3.1/4-16****Données de commande**

N° commande	130051 3.1/4-16
GTIN	4062406053840
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS
Filets au pouce: 16
Filetage \varnothing : 82,55 mm
Longueur totale L: 160 mm
 \varnothing queue D_s : 50 mm
Carré corps \square : 39 mm
 \varnothing perçage: 81 mm

Description technique

Profondeur de filetage	123,83 mm
Longueur totale L	160 mm
Carré corps \square	39 mm
Type d'outils	HSS
Nombre de dents Z	8
Nombre de goujures	8
Pas de filetage	1,588 mm

Filets au pouce	16
Filetage Ø	82,55 mm
Ø queue D _s	50 mm
Ø perçage	81 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	3.1/4-16 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud