

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,  
Type: 3-16**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130056 3-16   |
| GTIN             | 4062406056001 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS  
 Filets au pouce: 16  
 Filetage Ø: 76,2 mm  
 Longueur totale L: 160 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Carré corps □: 39 mm  
 Ø perçage: 74,7 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Longueur totale L      | 160 mm   |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Carré corps □          | 39 mm    |
| Profondeur de filetage | 114,3 mm |
| Nombre de dents Z      | 8        |
| Filetage Ø             | 76,2 mm  |
| Pas de filetage        | 1,588 mm |

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Filets au pouce                    | 16                                                  |
| Type d'outils                      | HSS                                                 |
| Ø perçage                          | 74,7 mm                                             |
| Nombre de goujures                 | 8                                                   |
| Type de filetage                   | UN-LH                                               |
| Taille de filetage                 | 3-16 UN LH                                          |
| Revêtement                         | TiN                                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                            |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                           |
| Classe de tolérance                | 1B                                                  |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                            |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                            |
| Classe de tolérance                | 3B                                                  |
| Classe de tolérance                | 2B                                                  |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                            |
| Entrée                             | C                                                   |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                           |
| Arrosage interne                   | non                                                 |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                              |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel          |
| Bague de couleur                   | Sans                                                |
| Type de produit                    | Taraud                                              |