

Garant

Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3.1/4-18



Données de commande

N° commande	130051 3.1/4-18
GTIN	4062406053833
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 18
 Filetage Ø: 82,55 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 50 mm
 Carré corps □: 39 mm
 Ø perçage: 81,25 mm

Description technique

Filetage Ø	82,55 mm
Filets au pouce	18
Type d'outils	HSS
Carré corps □	39 mm
Ø perçage	81,25 mm
Ø queue D _s	50 mm
Profondeur de filetage	123,83 mm

Pas de filetage	1,411 mm
Nombre de dents Z	8
Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	8
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	3.1/4-18 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud