

**Garant**

**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,  
Type: 2.1/2-8**



## Données de commande

N° commande	130056 2.1/2-8
GTIN	4062406055806
Classe d'article	10N

## Description

### Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS  
 Filets au pouce: 8  
 Filetage Ø: 63,5 mm  
 Longueur totale L: 160 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Carré corps □: 39 mm  
 Ø perçage: 60,5 mm

## Description technique

Ø queue D <sub>s</sub>	50 mm
Filets au pouce	8
Nombre de goujures	6
Nombre de dents Z	6
Profondeur de filetage	95,25 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Carré corps □	39 mm

Filetage Ø	63,5 mm
Type d'outils	HSS
Ø perçage	60,5 mm
Longueur totale L	160 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	2.1/2-8 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud