

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, Type: 2.1/4-16****Données de commande**

N° commande	130055 2.1/4-16
GTIN	4062406054496
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 57,15 mm
Longueur totale L: 160 mm
Ø queue D_s: 45 mm
Carré corps □: 35 mm
Ø perçage: 55,65 mm

Description technique

Filetage Ø	57,15 mm
Profondeur de filetage	85,73 mm
Nombre de goujures	6
Ø perçage	55,65 mm
Type d'outils	HSS
Filets au pouce	16
Longueur totale L	160 mm
Pas de filetage	1,588 mm

Ø queue D _s	45 mm
Nombre de dents Z	6
Carré corps □	35 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	2.1/4-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud