

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, Type: 3.1/4-16****Données de commande**

N° commande	130055 3.1/4-16
GTIN	4062406054977
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 82,55 mm
Longueur totale L: 160 mm
Ø queue D_s: 50 mm
Carré corps □: 39 mm
Ø perçage: 81 mm

Description technique

Nombre de dents Z	8
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	50 mm
Carré corps □	39 mm
Nombre de goujures	8
Longueur totale L	160 mm
Ø perçage	81 mm
Profondeur de filetage	123,83 mm

Filets au pouce	16
Filetage Ø	82,55 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	3.1/4-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud