

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, Type: 2.7/8-8**

**Données de commande**

N° commande	130055 2.7/8-8
GTIN	4062406054847
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UN

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 8

Filetage Ø: 73,025 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 50 mm

Carré corps □: 39 mm

Ø perçage: 70 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	8
Filetage Ø	73,025 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	50 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Type d'outils	HSS
Carré corps □	39 mm
Filets au pouce	8
Profondeur de filetage	109,54 mm

Ø perçage	70 mm
Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	8
Type de filetage	UN
Taille de filetage	2.7/8-8 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud