

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,  
Type: 3-4**

**Données de commande**

N° commande	130056 3-4
GTIN	4062406056056
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC-LH  
 Type d'outils: HSS  
 Filets au pouce: 4  
 Filetage Ø: 76,2 mm  
 Longueur totale L: 160 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Carré corps □: 39 mm  
 Ø perçage: 69,71 mm

**Description technique**

Nombre de goujures	8
Carré corps □	39 mm
Ø perçage	69,71 mm
Filetage Ø	76,2 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	50 mm
Filets au pouce	4
Profondeur de filetage	114,3 mm

Longueur totale L	160 mm
Pas de filetage	6,35 mm
Type d'outils	HSS
Nombre de dents Z	8
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	3-4 UNC LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud