

**Garant**

**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 2.3/4-18**



## Données de commande

N° commande	130051 2.3/4-18
GTIN	4062406053611
Classe d'article	10N

## Description

### Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNS-LH

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 18

Filetage Ø: 69,85 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D<sub>s</sub>: 50 mm

Carré corps □: 39 mm

Ø perçage: 68,5 mm

## Description technique

Pas de filetage	1,411 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	50 mm
Type d'outils	HSS
Longueur totale L	160 mm
Nombre de dents Z	8
Filetage Ø	69,85 mm
Filets au pouce	18

Carré corps <input type="checkbox"/>	39 mm
Profondeur de filetage	104,78 mm
Ø perçage	68,5 mm
Nombre de goujures	8
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2.3/4-18 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud