

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3.1/8-8**

Données de commande

N° commande	130051 3.1/8-8
GTIN	4062406053826
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UN-LH

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 8

Filetage Ø: 79,375 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D_s: 50 mm

Carré corps □: 39 mm

Ø perçage: 76,4 mm

Description technique

Filetage Ø	79,375 mm
Nombre de dents Z	8
Filets au pouce	8
Longueur totale L	160 mm
Ø queue D _s	50 mm
Type d'outils	HSS
Profondeur de filetage	119 mm

Pas de filetage	3,175 mm
Ø perçage	76,4 mm
Nombre de goujures	8
Carré corps □	39 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	3.1/8-8 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud