

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,
Type: 2.5/16-16****Données de commande**

N° commande	130056 2.5/16-16
GTIN	4062406055684
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires

Quantité minimum de commande : 1 pc.

Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNS-LH

Type d'outils: HSS

Filets au pouce: 16

Filetage Ø: 58,737 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D_s: 45 mm

Carré corps □: 35 mm

Ø perçage: 57,3 mm

Description technique

Filets au pouce	16
Profondeur de filetage	88,11 mm
Carré corps □	35 mm
Type d'outils	HSS
Filetage Ø	58,737 mm
Longueur totale L	160 mm
Ø queue D _s	45 mm

Nombre de goujures	6
Nombre de dents Z	6
Pas de filetage	1,588 mm
Ø perçage	57,3 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2.5/16-16 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud