

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,
Type: 5-14****Données de commande**

N° commande	130056 5-14
GTIN	4062406056650
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS
Filets au pouce: 14
Filetage Ø: 127 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 56 mm
Carré corps □: 44 mm
Ø perçage: 125,35 mm

Description technique

Filets au pouce	14
Nombre de dents Z	12
Nombre de goujures	12
Profondeur de filetage	190,5 mm
Filetage Ø	127 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø perçage	125,35 mm

Carré corps □	44 mm
Pas de filetage	1,8 mm
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	56 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	5-14 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud