

HOLEX®
Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 40 court, Ø serrage D1: 6 mm

Données de commande

N° commande	300215 6
GTIN	4045197700933
Classe d'article	32A

Description
Exécution:

Avec alésage Balluffchip.

Avec arrosage.
Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830.

Norme: DIN 6359

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: ADB

Arrosage: Non obturable

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Longueur de col cote A: 50 mm

Ø ext. D: 25 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 6

Description technique

Longueur de col cote A	50 mm
Vis de serrage de rechange 309900	6
Ø serrage D ₁	6 mm

Ø ext. D	25 mm
Support	SA 40 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC

Accessoires

Tirette Type A Pour cône 40	308600 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
Tirette étanche Pour cône 40	308635 40
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308812 40
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308810 40
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 40 SA	308820 40
Tirette étanche, type B Pour cône 40	308620 40
	308720 40

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
----------------------------------	-----------

Tirette Hurco 45° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
---	-----------

Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
----------------------------------	-----------

Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
----------------------------------	-----------

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
---	-----------

Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
----------------------------------	-----------

Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
-----------------------------	-----------

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
--	-----------

Tirette étanche, type A Pour cône 40	308610 40
--------------------------------------	-----------

Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 40 SA	308830 40
---	-----------

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
--	-----------

Tirette Mazak, étanche, type A Pour cône 40M	308670 40M
--	------------

Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
--	-----------

Tirette étanche Pour cône 40	308660 40
------------------------------	-----------