

HOLEX®
Mandrin Weldon, type ADB avec arrosage, SA 50 court, Ø serrage D1: 14 mm


Données de commande

N° commande	300305 14
GTIN	4045197701282
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip.

Avec arrosage.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308810 – 308830.

Norme: DIN 6359

Norme de porte-outils: DIN 69871

Norme de porte-outils: ISO 7388-1

Forme: ADB

Arrosage: Non obturable

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min⁻¹

Longueur de col cote A: 63 mm

Ø ext. D: 44 mm

Vis de serrage de rechange 309900: 12

Description technique

Longueur de col cote A	63 mm
Ø serrage D ₁	14 mm
Vis de serrage de rechange 309900	12

Ø ext. D	44 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	DIN 69871
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC

Accessoires

Clé de serrage pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308830 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308700 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Clé de serrage pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308820 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette étanche, type A Pour cône 50	308610 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 Pour cône 50 SA	308810 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 Pour cône 50 SA	308812 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50