

**Garant****Support pour queues Weldon, cylindrique, étroit, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 300415 20     |
| GTIN             | 4045197701855 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description****Exécution:**

Porte-outils cylindrique avec queue Weldon et une vis pour le serrage de l'outil. Trou débouchant Ø6 mm pour **arrosage interne** disponible.

**Exécution:**

Exécution vis de serrage: M16 x 1 – SKT 5

**Avantage(s):**

Encombrement réduit grâce à la construction compacte et variation des longueurs de serrage.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Livraison:**

Avec vis de serrage 300416.

**Description technique**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Longueur totale L        | 160 mm                        |
| Ø serrage D <sub>1</sub> | 20 mm                         |
| Ø D <sub>2</sub>         | 31 mm                         |
| L <sub>1</sub>           | 100 mm                        |
| Ø ext. D                 | 32 mm                         |
| Arrosage interne         | oui                           |
| Type de produit          | Mandrins porte-fraises Weldon |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Tirette 60°étanche Pour cône 30   | 308785 30  |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50   | 308765 50  |
| TiretteMazak, type A Pour cône 40M  | 308670 40M |
| Tiretteétanche Pour cône 40   | 308660 40  |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50   | 308650 50  |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50   | 308790 50  |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40   | 308620 40  |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40                       | 308801 40  |
| Tiretteétanche Pour cône 40   | 308635 40  |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 40   | 308650 40  |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40   | 308760 40  |
| Tiretteétanche Pour cône 50   | 308660 50  |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 40   | 308605 40  |
| Tiretteétanche, type B Pour cône 50   | 308620 50  |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40  |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 40   | 308610 40  |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40                                       | 308740 40  |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40                                | 308830 40  |
| TiretteType A Pour cône 50  | 308600 50  |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40   | 308765 40  |
| Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50                                       | 308740 50  |
| TiretteType A Pour cône 40  | 308600 40  |
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40                                       | 308802 40  |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 40                                | 308700 40  |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50                                | 308830 50  |
| Vis de serrage pour micro-support de serrage Taille de filetage M16                         | 300416 M16 |

|   |           |
|---|-----------|
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 26 mm) Pour cône 40                               | 308625 40 |
| TiretteMori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) Pour cône 40                               | 308630 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308795 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 30   | 308765 30 |
| TiretteType B Pour cône 40  | 308640 40 |
| Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50   | 308605 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50   | 308760 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50   | 308795 50 |
| Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50                                | 308720 50 |
| TiretteType B Pour cône 50  | 308640 50 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50  | 308615 50 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 30   | 308610 30 |
| Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 40  | 308615 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 50   | 308785 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 30   | 308760 30 |
| Tiretteétanche, type A Pour cône 50   | 308610 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40   | 308790 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40   | 308785 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40                                       | 308806 40 |