



Pince de serrage ER, ER 11, Ø serrage nominal d: 1 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308881 1 |
| GTIN | 2050001767974 |
| Classe d'article | 39Y |

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 1 mm |
| Support | ER 11 |
| Norme | ISO 15488-B |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Type | 4008 E |
| Ø ext. D | 11,3 mm |

| | |
|-------------------|------------------|
| Longueur totale L | 18 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |