



## Pince de serrage ER, ER 16, Ø serrage nominal d: 3mm



### Données de commande

N° commande	308901 3
GTIN	2050001765437
Classe d'article	39Y

### Description

#### Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

**Protection anticorrosion :** Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

#### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

#### Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

### Description technique

Ø serrage nominal d	3 mm
Support	ER 16
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	426 E
Ø ext. D	17 mm

Longueur totale L	27,5 mm
Type de produit	Pince de serrage