

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION
**Pince de serrage ER, ER 40, Ø serrage nominal d: 10mm**

**Données de commande**

N° commande	308990 10
GTIN	2050001765345
Classe d'article	39Y

**Description**
**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées.

**Protection anticorrosion :** Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

**Avantage(s):**

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

**Remarque(s):**

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

**Description technique**

Ø serrage nominal d	10 mm
Support	ER 40
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	472 E
Ø ext. D	41 mm

Longueur totale L

46 mm

Type de produit

Pince de serrage