

**Pince de serrage ER avec joint, ER 16, Ø serrage nominal d: 9mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308906 9 |
| GTIN | 2050001768100 |
| Classe d'article | 39Y |

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 9 mm |
| Support | ER 16 |
| Norme | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Type | 425 E |
| Ø ext. D | 16,7 mm |

| | |
|-------------------|------------------|
| Longueur totale L | 27,5 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |