

**Pince de serrage ER avec joint, ER 40, Ø serrage nominal d: 8mm****Données de commande**

N° commande	308992 8
GTIN	2050001765703
Classe d'article	39Y

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

Description technique

Ø serrage nominal d	8 mm
Support	ER 40
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	471 E
Ø ext. D	40,7 mm

Longueur totale L	46 mm
Type de produit	Pince de serrage