

**Pince de serrage ER HP, ER 32, Ø serrage nominal d: 9mm****Données de commande**

N° commande	309376 9
GTIN	2050001767257
Classe d'article	39Y

Description**Exécution:**

Concentricité du système et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Description technique

Ø serrage nominal d	9 mm
Support	ER 32
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 2 µm

Type	470 E
Ø ext. D	33 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage