



Lampe stylo sans fil à LED, Type: 170



Données de commande

N° commande	081579 170
GTIN	4062406056872
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Lampe stylo sans fil à LED avec éclairage principal et ponctuel et clip de poche avec aimant puissant. Socle magnétique articulé pivotant à 360°.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Description technique

Flux lumineux	220 lm
Durée d'éclairage	2,5 h
Tension de la batterie	3,7 V
Zone ATEX	aucune
Poids	83 g

Capacité de la batterie	1,1 Ah
Ampoule	Module de LED
Flux lumineux niveau 2	80 lm
Indice de protection IP	IP 20
Nombre de batteries incluses	1
Longueur totale	170 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Largeur totale	20 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de poche